

C+P

armoire d'atelier

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 600 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 142350



C+P Armoire à portes battantes

avec vitrage et bloc tiroirs

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 600 mm
- structure en tôle d'acier
- porte battante vitrée
- portes avec gonds extérieurs
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- vitre en verre acrylique
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 3 tiroir(s)
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs rail télescopique
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	capacité de charge de tiroir	50 kg
type d'armoire	armoire d'atelier	surface de face avant	thermolaqué
type de porte	porte vitrée	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1950 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
largeur	930 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	600 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoire	tablettes, tiroirs	surface de tablette	galvanisé
matériau	tôle d'acier	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière tiroir	rail télescopique
charge tablette	70 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
nombre de tiroirs	3 pièce	poignée	poignée encastrée
tablette réglable au pas	15 mm	roulant	non
surface de corps	thermolaqué	Poids	104,23 kg