

Helge Nyberg chariot grillagé Serie 100

force 200 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 450 mm, châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion, roues avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 146166



HelgeNyberg AB

Helge Nyberg Chariot grillagé Serie 100

Force 200 kg

chariot grillagé

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 450 mm
- hauteur x longueur x largeur 1120 x 1380 x 460 mm
- rehausse 2 ridelles (grille)
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- structure en tube d'acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	longueur	1380 mm
type de chariot	chariot grillagé	largeur	460 mm
longueur de plateau	1200 mm	alignement de niveaux	droit
largeur de plateau	450 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur	1120 mm	pneumatique	caoutchouc
nombre de plateaux	2 pièce	Ø de roue	125 mm

charge	200 kg	roulement	roulement à billes
force plateau	100 kg	conducteur d'électricité	non
type de niveau	tablette grillagée	poignée	1 pièce
rehausse	2 ridelles (grille)	disposition des roues	rectangulaire
matériau	tube d'acier	surface	galvanisé
matériau de finition	soudé	Poids	24 kg