

Rollcart chariot avec barre de poussée



force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



Numéro d'article: 157965

Rollcart Chariot avec barre de poussée

force 500 kg

chariot avec barre de poussée












- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur de charge 285 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1120 x 600 mm
- structure en acier
- plateforme en bois
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rabattable	non
type de chariot	chariots à dossier	bordure de sécurité	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	500 kg	pneumatique	TPE
hauteur de charge	285 mm	roulement	roulement rainuré à billes

longueur de plateau	1000 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	600 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	hauteur	990 mm
rehausses	aucune	longueur	1120 mm
emboîtable	non	largeur	600 mm
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
poignée	1 pièce	Poids	27 kg

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

