

BS-ROLLEN roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 70 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 100 mm, moyeu avec palier lisse, frein total, renvoi de frein manuel, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159271



BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 70 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 100 mm
- espacement des trous des vis 47x47/37x37 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein total, renvoi de frein manuel
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
type de roulettes	roulette pour appareils	frein	frein total
kit	non	renvoi de frein	manuel
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non

charge	70 kg	hauteur totale	124 mm
pneumatique	TPE	propriété surface de roulement	Silencieux
Ø de roue	100 mm	longueur de plaque	60 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	60 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	47x47/37x37 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	couleur des pneumatiques	gris
matériau de boîtier	acier		