





produits dan		rétention	
type de bac de rétention	bac de rétention mobile	matériau de caillebotis	acier
volume de rétention	215 l	surface de caillebotis	galvanisé
capacité	fût 2 x 200 litres	rehausses	paroi perforée et 2 barres de poussée
entreposage	vertical	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
hauteur	2015 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur	800 mm	gerbable	non
profondeur	1280 mm	roulant	oui
matériau	acier	exécution couleur	vert réséda // RAL6011
surface	laqué	certification	conformément à la Déclaration de conformité (ÜHP)
couleur	vert réséda // RAL6011	Poids	110 kg

## Accessoires

185767		Porte-outils pour bac de rétention, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
185768		Bac de récupération pour bac de rétention, avec support pour pistolet de soutirage, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion