# Lakape

## bac à bec

Eco

hauteur x largeur x profondeur 150 x 315 x 500 / 465 mm, en polypropylène en jaune

lot 10 pièce

Numéro d'article: 531049





# Lakape Bac à bec Eco

## Convient particulièrement pour les convoyeurs à rouleaux

bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 150 x 315 x 500 / 465 mm
- en polypropylène en jaune
- mêmes tailles empilables
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques			
type de récipient	bac à bec	gerbable	oui
norme européenne	non	convient pour les convoyeurs à r	oui
conducteur d'électricité	non	convient pour aliments	non
hauteur	150 mm	considération comme matière dang	non
largeur	315 mm	couleur	jaune
profondeur	500 mm	taille	7 - HxlxP 150x315x500/465 mm
Profondeur de la tablette	465 mm	Poids	9,9 kg
matériau	polypropylène		

#### **Accessoires**







Cela s'adapte aussi			
209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair	
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair	
529930	A	escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium	
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte	