

Bauer benne roulante pour copeaux

hauteur x longueur x largeur 1290 x 1420 x 1340 mm, capacité 1 m³, force 300 kg, Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune, soubassement roulettes et fourreaux de fourche

Numéro d'article: 967454



Bauer Benne roulante pour copeaux

avec fourreaux de fourche

benne roulante pour copeaux

- Pour vidage au niveau du sol et par chariot élévateur
- hauteur x longueur x largeur 1290 x 1420 x 1340 mm
- hauteur d'arête de renversement 870 mm
- capacité 1 m³
- force 300 kg
- poids 167 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 465 mm
- épaisseur de matériau 2 mm
- Ø de roue 250 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- robinet de vidange et tablette intermédiaire en tôle perforée (Ø de

trou 3 mm, division 6 mm)

- avec avec tôle perforée amovible
- Stabilité élevée grâce au renfort en fer plat
- Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc plein
- 2 roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

type de récipient	benne basculante	largeur des fourreaux de fourche	170 mm
capacité	1 m ³	écartement fourreaux de fourche	465 mm
hauteur	1290 mm	robinet de vidange	oui
longueur	1420 mm	gerbable	non
largeur	1340 mm	emboîtable	non
charge	300 kg	considération comme matière dang	non
Hauteur de l'arête de renversement	870 mm	surface	laqué
matériau	tôle	couleur	orangé jaune // RAL2000
matériau de finition	soudé	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	couvercle	en accessoires (non compris)
épaisseur de matériau bac de rét	2 mm	type de couvercle	couvercle rabattable
stabilité / renfort / entretoise	fer plat	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
fonction de basculement	manuellement	pneumatique	caoutchouc plein
sécurité antibasculement	sécurité basculement à ressort	Diamètre de roue	250 mm
vidage au niveau du sol	oui	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
possibilité de passage au-dessous	oui	équipement bac	avec tôle perforée amovible
soubassement	roulettes et fourreaux de fourche	Poids	167 kg
hauteur des fourreaux de fourche	55 mm		

Accessoires

500416






couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour benne roulante 1 m³, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

203428



marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium

525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir