



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2382 Eurobakkenwagens



Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Schroefconstructie. Etages variabel inschroefbaar, in een raster van 50 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. Met 3 eurobakken 600 x 400 x 145 mm. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	410
laadvlak breedte (mm)	610
Etagehoogten (mm)	238, 538, 838
Draagvermogen etage (kg)	80
Totale lengte (mm)	525
Totale breedte (mm)	666
Totale hoogte (mm)	1101
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	32
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976023823