

Termékinformációk

12 72 190

KNIPEX NexStrip

Többcélú szerszám villanszerelők számára



- Tökéletes krimpelés: egyenletes négyszög krimpelés szimpla érvéghüvelyekhez a teljes krimpelési ciklusú racsnis mechanizmusnak köszönhetően
- Pontos csupasztás: automatikusan alkalmazkodik a megfelelő kábelátmérőhöz, és az állítható hosszbeállítóval egyenletes csupasztási hosszat biztosít, különösen az ismétlődő munkáknál
- A többkomponensű markolatok csúszásmentes, kényelmes kezelést biztosítanak
- Gyors, precíz négyszög krimpelés a DIN 46228 1+4 részek szerint, önbeálló 0,25–4 mm² méretekhez – különböző méretek váltásával is gyors krimpelést tesz lehetővé
- Ismétlődő, jó minőségű krimpelés a teljes krimpelési ciklusú racsnis mechanizmusnak köszönhetően
- Csupasztás finomállítással – a speciális anyagokhoz vagy hőmérsékleti körülményekhez való optimális alkalmazkodáshoz 0,03 és 10 mm² (AWG 32–8) közötti hajlékony és tömör vezetékekhez
- Tisztán vágja a vezetékeket 10 mm²-ig (AWG 8)
- Kiváló minőségű ház üvegszál erősítésű műanyagból
- Csupasztó fogó krimpelő funkcióval 4 mm²-ig és kábelvágó 10 mm²-ig

Általános

Cikkszám	12 72 190
EAN	4003773088165
Fogantyúk	csúszásgátló műanyag burkolattal
Súly	170 g
Méret	190 x 17 x 110 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk







