

## Broszura informacyjna

**26 15 200**

### Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu „bociani dziób”)

DIN ISO 5745

- Elastyczne końcówki: stabilność i wysoka wytrzymałość na odkształcenia
- Precyzyjne końcówki szczypiec o dużej elastyczności i wytrzymałości na skręcanie
- Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki
- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Ze szczękami prostymi
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



#### Ogólna

Nr art.	26 15 200
EAN	4003773035022
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	198 g
Wymiary	200 x 54 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,2 mm
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	18 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*

