

## Termékinformációk

# 26 17 200

## Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (golyacsőr fogó)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- **Elasztikus csúcsok:** Alaktartó csavarodás esetén is
- Csavarodásálló, elasztikus precíziós csúcsok
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz inductív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Egyenes pofák
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



### Általános

Cikkszám	26 17 200
EAN	4003773016069
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	212 g
Méret	200 x 60 x 28 mm
Szabvány	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk