

Productinformatie

71 41 200

KNIPEX CoBolt®

Compacte boutensnijtang



- Met precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- Met uitsparing in de snijkmanten voor vereenvoudigt snijden van dickere draden
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- 20° afgeschuinde kop met eenzijdige lus en laterale snede voor een praktisch effen snijden, met vrije ruimte om te grijpen
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	71 41 200
EAN	4003773066897
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	335 g
Afmetingen	200 x 62 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 6 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 5,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,6 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

