

Información sobre productos

73 05 160 T

KNIPEX X-Cut®

Alicate de corte diagonal compacto

DIN ISO 5749



- Corta desde los hilos más finos hasta cables de varios conductores y cuerda de piano
- Potente, ligera y universal
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso
- Eje de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo duro y consistente
- Gran apertura para cables gruesos
- Corte preciso incluso con hilos finos de Cu
- Diseño compacto, para ahorrar peso
- Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción
- 40 % de ahorro en fuerza en comparación con alicates de corte diagonal convencionales de la misma longitud
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	73 05 160 T
EAN	4003773080077
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	180 g
Dimensiones	160 x 55 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,8 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,8 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,7 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,2 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 12,0 mm
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

