

Productinformatie

98 00 24

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchroomd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

Algemeen

Artikel-nr.	98 00 24
EAN	4003773020011
gewicht	290 g
Afmetingen	54 x 19 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte l max.	210 mm
Kop diam. a max.	9 mm
Kopbreedte b max.	56 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

