

Helge Nyberg chariot grillagé Serie 100

force 200 kg, Avec 2 plateau(x),
tablette grillagée, plateau longueur
x largeur 1200 x 450 mm, châssis
avec revêtement en zinc anti-
corrosion, roues avec bandage
caoutchouc

HelgeNyberg AB



Numéro d'article: 146166

Helge Nyberg Chariot grillagé Serie 100

Force 200 kg

chariot grillagé

- force 200 kg
- Avec 2 plateau(x), tablette grillagée
- plateau longueur x largeur 1200 x 450 mm
- hauteur x longueur x largeur 1120 x 1380 x 460 mm
- rehausse 2 ridelles (grille)
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- structure en tube d'acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	longueur	1380 mm
type de chariot	chariot grillagé	largeur	460 mm
longueur de plateau	1200 mm	alignement de niveaux	droit
largeur de plateau	450 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur	1120 mm	pneumatique	caoutchouc

nombre de plateaux	2 pièce	Diamètre de roue	125 mm
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
force plateau	100 kg	conducteur d'électricité	non
type de niveau	tablette grillagée	disposition des roues	rectangulaire
rehausses	2 ridelles (grille)	surface	galvanisé
matériau	tube d'acier		1 pièce
matériau de finition	soudé	Poids	24 kg