

## Helge Nyberg chariot grillagé Serie 100

force 200 kg, avec 4 plateau(x),  
tablette grillagée, plateau longueur  
x largeur 1000 x 450 mm, châssis  
avec revêtement en zinc anti-  
corrosion, avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 146171



HelgeNyberg AB

## Helge Nyberg Chariot grillagé Serie 100

### Force 200 kg

chariot grillagé

- force 200 kg
- avec 4 plateau(x), tablette grillagée
- plateau longueur x largeur 1000 x 450 mm
- rehausse 2 ridelles (grille)
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- structure en tube d'acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1585 x 1180 x 460 mm
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	longueur	1180 mm
type de chariot	chariot grillagé	largeur	460 mm
longueur de plateau	1000 mm	alignement de niveaux	droit
largeur de plateau	450 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur	1585 mm	pneumatique	caoutchouc

nombre de plateaux	4 pièce	Ø de roue	125 mm
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
force plateau	100 kg	conducteur d'électricité	non
type de niveau	tablette grillagée	poignée	1 pièce
rehausses	2 ridelles (grille)	disposition des roues	rectangulaire
matériau	tube d'acier	surface	galvanisé
matériau de finition	soudé	Poids	34 kg