

## Cemo strooigoedbak Plus3

inhoud 200 l, hoogte x lengte x  
breedte 690 x 890 x 600 mm, van  
GVK (glasvezelversterkt kunststof),  
bak groen, deksel oranje, wanden  
gesloten met uitneemopening,  
onderbouw vorkkoker

Artikelnummer: 148595



## Cemo GVK-zoutbak Plus3 met uitneemopening en vorkslaffen

strooigoedbak

- bestendig tegen corrosie en uv-straling
- inhoud 200 l
- hoogte x lengte x breedte 690 x 890 x 600 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- uitgerust met klapdeksel
- bak groen, deksel oranje
- wanden gesloten met uitneemopening
- legbord gesloten
- onderbouw vorkkoker
- geschikt voor transport per vorkheftruck
- Leveringstoestand gedemonteerd

### Technische details




buitenopstelling	winterdienst	kleur deksel	oranje
winterdienst	strooigoed-handling	euronorm	nee

baktype	strooigoedbak	wandconstructie	gesloten
inhoud	200 l	wand uitrusting	uitneemopening
hoogte	690 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	890 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
breedte	600 mm	bestendigheid	tegen corrosie en uv-straling
vorm	rechthoekig	onderrijdbaar	ja
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	onderbouw	vorkkoker
kleur	groen	transport	transport per vorkheftruck
plafond	ja	levering	gedemonteerd
type deksel	klapdeksel	gewicht	14 kg

## Gerelateerde Producten

775078 Hangslot voor pekelwagen

## Dit past ook bij ...

369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand