

Treston

ESD-montagetafel

TED

hoogte x breedte x diepte 630 - 1270 x 1100 x 800 mm, blad van spaanplaat met laminering in decor grijs, T-voetonderstel van staal met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 230200



TRESTON

2 YEARS WARRANTY



Treston ESD-montagetafel TED

- hoogte x breedte x diepte 630 - 1270 x 1100 x 800 mm
- draagvermogen 200 kg
- blad van spaanplaat met laminering in decor grijs
- T-voetonderstel van staal met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- 2 jaar garantie











Technische details



| | | | |
|------------|--------------|----------------|-----------------|
| meubeltype | tafel | kleur plaat | grijs |
| type tafel | montagetafel | vorm onderstel | T-voetonderstel |

| | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| hoogte | 630-1270 mm | materiaal onderstel | staal |
| breedte | 1100 mm | oppervlak onderstel | epoxypoedercoating |
| diepte | 800 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| draagvermogen | 200 kg | garantie | 2 jaar |
| in hoogte verstelbaar | ja | WEEE-registratienummer | DE94412824 |
| hoogteverstelling door | elektrische motor | WEEE-apparaatsoort | groot apparaat cat. 4 |
| elektrisch geleidend | ja | merk volgens EAR-registers | Treston |
| materiaal plaat | spaanplaat | gewicht | 50 kg |
| oppervlak plaat | gelamineerd | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 149664 |  | laden-onderbouw, Geschikt voor montagetafel, breedte x diepte 300 x 454 mm, 1 lade(n) |
| 230174 |  | bevestiging voor ladeblok 30/35, Geschikt voor montagetafel, in RAL7035 lichtgrijs |
| 230176 |  | legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1500 x 300 mm, uitgerust met beschermrand, kantelbaar, van staal met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 230177 |  | legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1500 x 400 mm, uitgerust met beschermrand, kantelbaar, van staal met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 230178 |  | plank voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 50 x 159 x 210 mm, voor DIN A5, plakbandafroller en handscanner, van staal met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 230180 |  | plank voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 50 x 159 x 210 mm, voor DIN A5, plakbandafroller en handscanner, van staal met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 230212 |  | klikrail voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 400 x 70 x 100 mm, uitgerust met flens, Bevestiging om te schroeven, van staal met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 230213 |  | klikrail voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 790 x 70 x 100 mm, uitgerust met flens, Bevestiging om te schroeven, van staal met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 216909 |  | Antistatisch plat zakje, van polyethyleen in roze, dikte 100 µm, lengte x breedte binnen 400 x 300 mm |
| 221146 |  | beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 9 |