

WSM beugel

hoogte x lengte x diepte 820 x 1000 x 1100 mm, 2 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt, uitgerust met heuphoge beugel en extra grote bevestigingsogen voor het bevestigen van diefstalbeveiliging



Artikelnummer: 240220

beugel

- hoogte x lengte x diepte 820 x 1000 x 1100 mm
- 2 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen
- beugel met 500 mm wielafstand
- buisdiameter 18 mm
- constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt
- plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- met extra hoge beugel
- uitgerust met heuphoge beugel en extra grote bevestigingsogen voor het bevestigen van diefstalbeveiliging
- staanders voorbereid voor montage in rijen
- legbord
- Leveringstoestand gedemonteerd
- voldoet aan de eisen voor veiligheid en bruikbaarheid van de technische richtlijn 6102 van de ADFC (Duitse fietsclub)

Technische details

buitenopstelling fietsenrek

staander uitrusting

beugel, bevestigingsogen voor diefstalbeveiliging

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| type fietsenrek | beugel | staander functie | voorbereid voor montage in rijen |
| hoogte | 820 mm | opstelling | legbord |
| lengte | 1000 mm | instelhoek | 90 ° |
| diepte | 1100 mm | reclamevlak | nee |
| breedte band | 55 mm | materiaal | stalen buis |
| buis-Ø | 18 mm | materiaal verwerking | geschroefd |
| instelplaatsen aantal | 2 | oppervlak standaard | vuurverzinkt |
| gebruik | eenzijdig | kleur standaard | zilverkleurig |
| beugel uitvoering | extra hoog | levering | gedemonteerd |
| wielafstand | 500 mm | norm | technische richtlijn 6102 van de ADFC |
| staander uitvoering | plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling | gewicht | 21,4 kg |