

## Krause

### dubbele ladder

MONTO® SePro D®

trap beide zijden, 2 x 6 treden met antislipprofiel (incl. bordes), Standhoogte 0,85 m, balklengte 1,35 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 244232



### dubbele ladder




- trap beide zijden
- 2 x 6 treden met antislipprofiel (incl. bordes)
- Standhoogte 0,85 m
- balklengte 1,35 m
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- Bijzonder robuust door stalen scharnierverbindingen
- veilig in gebruik door banden
- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- gewicht 6,4 kg

- kwaliteitsgarantie volgens EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 8 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	gefelsd
laddertype	dubbele ladder	veiligheidsuitrusting ladder	banden
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	beide zijden	spreidbeveiliging	ja
lengte balk	1,35 m	opbergbak	nee
standhoogte	0,85 m	stabiliteit / versterking / vers	stalen scharnierverbindingen
diepte sokkel	250 mm	oppervlak steel	geëloxeerd
werkhoogte	2,85 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	2 x 6	onderbouw	Antislip voetkappen
type trede/sport	treden met antislipprofiel	norm	EN 131
hoogte	1300 mm	certificering	TÜV getest
in-/uitklapbaar	ja	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
verrijdbaar	nee	garantie	8 jaar
leuning	nee	gewicht	6,4 kg

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen