

Wilms

gasverwarmer

GH 105 TH

hoogte x lengte x breedte 485 x 873 x 322 mm, Geluidsniveau van 79 dB, inbedrijfstelling door automatische ontsteking, eenvoudig te dragen door handgreep, van metaal in geel

Artikelnummer: 274033



gasverwarmer

- Voor gebruik in werkplaatsen, voor magazijnen, garages en bouwplaatsen
- Verwarmingscapaciteit 57 - 103 kW, luchtcapaciteit 3260 m³/h
- hoogte x lengte x breedte 485 x 873 x 322 mm
- Max. brandstofverbruik van 6,66 kg/h (stookolie, diesel, petroleum)
- spanningsverzorging 230 V
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- Geluidsniveau van 79 dB
- inbedrijfstelling door automatische ontsteking
- met slang, slangbreukbeveiliging en drukreducerder
- werking via externe thermostaat mogelijk
- eenvoudig te dragen door handgreep
- onderbouw met stavlak
- van metaal in geel

- inhoud levering: zonder thermostaat

Technische details

kantoorhulp	verwarming	geluidsniveau	79 dB
type verwarming	gasverwarmer	materiaal	metaal
geschikt voor (branches)	werkplaatsen, magazijnen, garages, bouwplaatsen	kleur	geel
ontsteking	automatisch	verwarming uitrusting	slang, slangbreukbeveiliging en drukreducerder
verwarm.-vermogen	57-103 kW	Verwarming functie	compatibel met thermostaat
luchtcapaciteit	3260 m³/h	greep	handgreep
Brandstofverbruik	6,66 kg/h	onderbouw	stavlak
hoogte	485 mm	inhoud levering	zonder thermostaat
lengte	873 mm	WEEE-registratienummer	DE90579767
breedte	322 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
spanningsverzorging	230 V	merk volgens EAR-registers	Wilms
ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen	gewicht	20,3 kg

Gerelateerde Producten

274051		aansluiting voor meerdere flessen, voor gasverwarmer, Lengte x diameter 0,46 m x 6,3 mm, in oranje
274052		thermostaat voor vochtige ruimtes, voor gasverwarmer, hoogte x breedte x diepte 230 x 130 x 75 mm, in grijs
274053		kamerthermostaat, voor gasverwarmer, hoogte x breedte x diepte 75 x 75 x 40 mm, in grijs

Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221310		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neonoranje, afmeting eenheidsmaat

227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm