

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 150 kg, diameter x breedte 125 x 32 mm, naaf lengte x Ø 44 x 15 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 503811

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 150 kg
- diameter x breedte 125 x 32 mm
- naaf lengte x Ø 44 x 15 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 34 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	155 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaf lengte	44 mm

draagvermogen	150 kg	naafboorgat	15 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	32 mm
wiel-ø	125 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	wiellager	lengte plaat	105 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	1,06 kg
rem	Dubbele rem		

## Gerelateerde Producten

503820



wiel, draagvermogen 150 kg, diameter x breedte 125 x 32 mm, naaf lengte x Ø 44 x 15 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, velg van kunststof

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken