

## TROAX

### double porte battante pour parois de séparation

hauteur x largeur 2200 x 2400 mm, avec ensemble poignée et butée, verrouillable avec serrure à cylindre, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

Numéro d'article: 505682



### TROAX Porte battante pour système de cloisons

double porte battante pour parois de séparation

- hauteur x largeur 2200 x 2400 mm
- grille 50 x 50 x 2,5
- avec ensemble poignée et butée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière




## Détails techniques




sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	équipement cloison démontable	ensemble poignée, butée
équipement de sécurité	parois de séparation	système de fermeture	serrure à cylindre
élément de grillage	double porte battante	profilé	tube carré
hauteur	2200 mm	matériau	acier
largeur	2400 mm	surface	laqué

hauteur de maille	50 mm	couleur	gris poussière // RAL7037
largeur de maille	50 mm	Poids	24 kg
épaisseur du fil	2,5 mm		

## Accessoires

505863		consoles sur pied, pour grille de protection de machine
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210871		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang