


## TROAX schuifdeur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 900 mm,  
afsluitbaar met hangslot, van staal  
gelakt in RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 505683



## TROAX Schuifdeur voor scheidingswandsysteem

schuifdeur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 900 mm
- draadgaas 50 x 50 x 2,5
- afsluitbaar met hangslot
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
- inhoud levering: zonder slot




### Technische details

|                       |                       |                 |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| afbakening en verkeer | veiligheidsuitrusting | sluitsysteem    | hangslot             |
| veiligheidsuitrusting | scheidingswandsysteem | profiel         | vierkante buis       |
| roosterelement        | schuifdeur            | materiaal       | staal                |
| hoogte                | 2200 mm               | oppervlak       | gelakt               |
| breedte               | 900 mm                | kleur           | stofgrijs // RAL7037 |
| hoogte maas           | 50 mm                 | inhoud levering | zonder slot          |

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| breedte maas | 50 mm  | gewicht | 12 kg |
| draaddikte   | 2,5 mm |         |       |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505863 |  | staande consoles, voor machine-veiligheidshek |
|--------|---|---|

## Dit past ook bij ...

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 144768 |   | transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat                             |
| 208490 |   | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels  |
| 210871 |   | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen  |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |