

**C+P**

**armoire à portes battantes**

**large**

**ERGO**


hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 400 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

**Numéro d'article: 524803**

ERGO



**5 YEARS WARRANTY**



## **C+P Armoire d'atelier grand espace ERGO**

**avec bloc tiroirs**

armoire à portes battantes large

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 400 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x113 mm
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- force par tablette coulissante 50 kg

- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	matériau	tôle d'acier
type d'armoire	armoire universelle	matériau de finition	soudé
type de porte	double porte battante	tablette réglable au pas	15 mm
hauteur	1950 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	1200 mm	verrouillable	oui
profondeur	400 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoire	tablettes, tiroirs	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	glissière tiroir	rail télescopique
type tablette/niveau	tablette en acier	extension	100 %
charge tablette	70 kg	extension tiroir	100 %
nombre de tiroirs	3 pièce	angle d'ouverture de porte	180 °
nombre x hauteur tiroirs	3x113 mm	poignée	poignée encastrée
capacité de charge de tiroir	50 kg	roulant	non
charge tablette coulissante	50 kg	certification	GS // TÜV
surface de corps	thermolaqué	garantie	5 années
surface de face avant	thermolaqué	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	99,43 kg
soubassement	socle		

## Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
524789		kit de bacs de rangement, composé de 42 bacs, hauteur 63 mm, hauteur x profondeur 63 x 400 mm
524809		tablette en acier pour armoire à portes battantes large, largeur x profondeur 1200 x 400 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
--------	---	--

520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE