

META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x
752 x 304 mm, veldlast 800 kg, 8
niveaus met Stalen bodem, gebruik
eenzijdig - ontworpen voor plaatsing
tegen een wand, standers met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 527801



Das Lagersystem



META Schroefstelling

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld



- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 752 x 304 mm
- veldlast 800 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 8 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand



- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel in lengte- en diepterichting
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | legborden / niveaus uitrusting | aanslagrand // veiligheidsrand |
| stellingtype | magazijnstelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingsysteem | schroefstelsysteem | stelling uitrusting | legborden |
| stellingveld | aanbouwweld | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes en magazijnen | oppervlak legbord | verzinkt |
| materiaal | staal | oppervlak standaard | verzinkt |
| hoogte | 2500 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| breedte | 752 mm | stabiliteit/versteviging/schoren | lengte-/diepterichting |
| diepte | 304 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| veldlast | 800 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod |
| legborden / schappen aantal | 8 stuks | levering | gedemonteerd |
| vakbreedte | 750 mm | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakdiepte | 300 mm | gewicht | 20,137 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |

| | | |
|--------|---|--|
| 227961 |  | aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |