

ruimtebesparende tank

hoogte x lengte x breedte 1640 x 1560 x 720 mm, inhoud 1500 l, met prefab flens aan de kopzijde, van polyethyleen, in zwart



Artikelnummer: 530313

Ruimtebesparende tank

met plaatstalen banden

ruimtebesparende tank



- hoogte x lengte x breedte 1640 x 1560 x 720 mm
- inhoud 1500 l
- met prefab flens aan de kopzijde
- met afsluitbaar vulstuk DN 400, 1-3 schroefverbindingen met moer, blinde stop R 2"
- van polyethyleen
- bestendig tegen uv-straling
- in zwart
- met schroefdeksel
- vormstabil door banden van verzinkt staal

Technische details


baktype	tank	onderrijdbaar	nee
euronorm	nee	materiaal	polyethyleen
inhoud	1500 l	bestendigheid	tegen uv-straling
hoogte	1640 mm	plafond	ja
lengte	1560 mm	type deksel	schroefdeksel
breedte	720 mm	afvoer	met prefab flens aan de kopzijde

geschikt voor levensmiddelen	ja	invulopening	met afsluitbaar vulstuk DN 400, 1-3 schroefverbindingen met moer, blinde stop R 2"
stapelbaar	nee	kleur	zwart
nestbaar	nee	gewicht	70 kg
stabiliteit/versteviging/schoren	stalen banden		

Gerelateerde Producten

142446		uitloopkraan, voor ruimtebesparende tank, van polyethyleen, aansluiting 1 1/4"
399125		uitloopkraan, voor ruimtebesparende tank, van messing, met contraflenzen, aansluiting 2"

Dit past ook bij ...

400932		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
--------	---	--