



**Robust und kompakt – mobiles
Drucken von Belegen und Etiketten**

**RJ-4250WB
Datenblatt**

Allgemein

Lieferumfang	Gürtelclip, Dokumentation, Justierhilfe
Unterstützte Sprachen	Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italian, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska
Display und Bedienung	Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, 1 LED, 4 Tasten

Funktionen

Druckmethode	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	127 mm/Sek (5 ips) (Unter Brother Standard Testumgebung)
Maximale Druckbreite	104 mm
Maximale Drucklänge	3000 mm
Druckauflösung	203 dpi
Etiketten pro Akkuladung	Li-Ion Akku: ca. 10.000 Etiketten (fortlaufender Druck, unter Brother Standard Testumgebung)
Schnittstellen	USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B). Bluetooth Version 4.2, low Energy Unterstützung NFC (passiv) Wireless LAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Unterstützte mobile Endgeräte	Android 4.0.3 oder neuer, iOS 7 oder neuer (benötigt Drittanbieter Anwendung, Integrierung mittels Brother SDK), weiterführende Informationen unter www.brother.eu/developer
Drucksprachen	Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL Emulation, CPCL Emulation
Treiber	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 <ESC/P> Bitmap Schrift: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Schriftgrößen <16, 24, 32 dot> Outline Schrift: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Schriftgröße 400 dot (max) <P-touch Template> Outline Schrift: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Schriftgröße 400 dot (Max) Unterstützung von herunterladbaren Schriftarten via Font Manager Software
Interne Schriftarten und Größen	

Abmessungen und Gewicht

Ohne Verpackung	153 mm x 68 mm x 159 mm (B x H x T) † 850 g
------------------------	---

Ökologie

Aufprallschutz	2.1 m (Unter Brother Standard Testumgebung)
Betriebstemperatur	Akku -20 °C bis 55 °C AC Adapter -10 °C bis 40 °C KFZ Adapter -10 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % bis 90 % / ohne Kondensation
Temperatur (Laden)	0 °C bis 40 °C
Temperatur (Lagerung)	-20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10 % bis 90 % / ohne Kondensation

Medien

RD Rollen	RD-M01E5 (Beleg – 101,6 mm x 27,7 m) RD-M03E1 (72 Etiketten – 101,6 mm x 152,4 mm)
Maximale Rollenbreite	113 mm + 1 mm
Minimale Rollenbreite	45 mm
Maximaler Rollendurchmesser	58 mm
Minimaler Kerndurchmesser	12,7 mm (Beleg) / 25,4 mm (Etiketten)
Sensoren	Transmissive, Reflective
Medientypen	Beleg, Etiketten (Gap, Black Mark), Preisschild, Linerless (Optional)

Optionales Zubehör

Akku	Wiederaufladbarer Li-Ion Smart Akku (PA-BT-006): 7,2V, Etiketten pro Akkuladung: 10.000 Etiketten (unter Brother Standard Testumgebung)
Schultergurt	PA-SS-4000 PA-CR-002 Ladestation PA-BC-003 Ladegerät
Stromversorgung	PA-AD-600 AC Adapter PA-CD-600CG KFZ Adapter (Zigarettenanzünder) PA-CD-600WR KFZ Adapter (fest verdrahtet)