

## Convertisseur HDMI vers VGA avec Audio - Adaptateur HDMI - 1920x1200

StarTech ID: HDMI2VGA



Le convertisseur HDMI2VGA HDMI vers VGA assure la conversion des signaux vidéo numériques HDMI ou DVI en signaux analogiques VGA, en convertissant la résolution d'entrée de votre appareil en un signal analogique à la même résolution. Le convertisseur permet également de séparer le flux audio du signal HDMI (HDMI LPCM-2 canaux) et de le convertir en un flux audio stéréo analogique pouvant être utilisé avec l'écran VGA. Grâce à la prise en charge de résolutions d'au plus 1080p, le convertisseur HDMI2VGA est idéal pour connecter des cartes vidéo (ordinateur de bureau ou portable) des périphériques électroniques grand public, tels que des consoles de jeu ou des récepteurs de cinéma à domicile, dotés d'un port de sortie HDMI permettant la connexion à un écran VGA. L'adaptateur/convertisseur HDMI2VGA est simple à utiliser, facile à régler et bénéficie d'une garantie de 2-ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

### Applications

- Permet de convertir un signal HDMI depuis un lecteur Blu-Ray, PS3 ou d'autres sources HDMI afin de l'utiliser avec un écran VGA analogique.
- Permet de convertir un signal DVI ou HDMI depuis une carte vidéo d'ordinateur de bureau ou portable, afin de l'utiliser avec un écran/projecteur VGA.

### Features

- Prise en charge de la conversion de sorties VGA et Composant (YPbPr).
- Compatible avec HDCP 1.1 et DVI.
- EDID intégré.
- L'audio et la vidéo sont séparées au niveau de la sortie.

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Converter Type	Convertisseur de format
Prise en charge audio	Oui
Connecteur A	1 - HDMI (19 pin) Femelle
Connecteur B	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Connecteur B	1 - Component Video (3 x RCA) Mâle
Connecteur B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Résolutions prises en charge	PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480
	HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)
Spécifications audio	Entrée 2 voies HDMI® LPCM
Couleur	Noir
Longueur du produit	76 mm [3 in]
Largeur du produit	76 mm [3 in]
Hauteur du produit	92 mm [3.6 in]
Poids du produit	172 g [6.1 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (rouge)
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée	Universal 115 ~ 230 AC
Tension de sortie	5 DC
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104&degF)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140&degF)
Humidité	Humidité relative de 0~60 %
Remarque	Les résolutions PC inférieures à 1280 x 1024 peuvent prendre en charge plusieurs fréquences de rafraîchissement ; 60 Hz pris en charge pour toutes
Poids brut	520 g [18.4 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur HDMI vers VGA avec audio
Inclus dans le paquet	1 - Câble de dérivation VGA vers composant
Inclus dans le	1 - Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/Europe/AUS)

paquet  
Inclus dans le 1 - Manuel d'instruction  
paquet

**Certifications, Reports and Compatibility**

