

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, rot, 0,5 m

Artikelnummer	21.99.2120
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.2120
EAN (Einzelstück)	7630049623095



Konfektioniertes geschirmtes Patchkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern beidseitig. Extra-flaches Netzkabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.

- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie
- Vergoldete Kontakte

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	F/UTP Patchkabel
Farbe	rot
Länge	0.5 m

Schirmungstyp	FTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Flachbandkabel	ja
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe (Tülle)	rot
Kabel LSOH	nein
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Technische Besonderheiten	Flachkabel
Gewicht	14.7 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	30 mm
Verpackungstiefe	30 mm
Paketgewicht	0.02 kg