


Rammschutz-Geländer



- variables System mit Standpfosten und Querbalken
- schnelle, einfache Montage
- ideal für objektbezogene Lösungen

- extrem robustes, massives Schutz- und Sicherheitsgeländer aus Profilstahl für höchste Belastungen
- trennt eindeutig Verkehrswege (Stapler-/Personenverkehr) und schützt Arbeitsbereiche und Inventar
- formschlüssig, problemlos erweiterbar, Geländer-Tür passend für alle Pfosten
- Höhe: 1000 mm
- Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln pro Pfosten (10/100) oder 4 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
- Wandstärke 3 mm, Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
- Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet
- Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet

ZUBEHÖR	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck
Bestellnummer	233-428-J9	233-427-J9




Anfangs-/Endpfosten

Mittelpfosten

Eckpfosten



Einfache und schnelle Montage



Formschlüssig, keine überstehenden Laschen oder Schrauben

Ausführung	Anfangs-/Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten	Querbalken 1000 mm	Querbalken 1200 mm	Querbalken 1500 mm	Querbalken 2000 mm	Geländer Tür mit Schutzblende
Maße außen B x T x H [mm]	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	100 x 100 x 1000	1000 x 80 x 120	1200 x 80 x 120	1500 x 80 x 120	2000 x 80 x 120	905 x 30 x 520
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	180-229-J9	180-230-J9	180-231-J9	180-235-J9	180-236-J9	180-237-J9	180-262-J9	240-912-J9
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoffbesch.	180-232-J9	180-233-J9	180-234-J9	180-263-J9	180-264-J9	180-265-J9	180-266-J9	-