



HSM SECURIO B24 - 4,5 x 30 mm mit Öler

Artikelnummer	17831110
EAN	4026631034371
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	4.5 mm
Partikellänge	30 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	14-16
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	17-19
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	240 mm
Behälter-/Auffangvolumen	34 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	415
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	29 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	395 x 605 x 317 mm
Gewicht	20,5 kg
Farbe	weiß