

## Rollcart Treppenkarre

mit 5-Stern-Satz, Traglast 150 kg,  
Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm,  
Gestell mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 158313



## Rollcart 5-Stern-Treppenkarre

Traglast 150 kg

Treppenkarre

- mit 5-Stern-Satz
- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1300 x 580 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- Sternsatz mit TPE-Bereifung



## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Rollenlager
Karrentyp	Treppenkarre	Bereifung Sternsatz	TPE
Traglast	150 kg	Rad-Ø Sternsatz	125 mm
Schaufelbreite	300 mm	Radlager Sternsatz	Rillenkugellager
Schaufeltiefe	225 mm	Sicherheitsgriff	ja
Sternsatz	5-Stern	Höhe	1300 mm
Material	Stahl	Breite	580 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	640 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Gewicht	17,5 kg
Rad-Ø	260 mm		

## Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar