

## META

### Palettenregal - Grundfeld MULTIPAL

Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1825 x 1100 mm, Fachlast 2230 kg, 2 Ebene(n) mit Traversen, 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 1100 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 221046



Das Lagersystem




## META Palettenregal MULTIPAL

### Grundregal

Palettenregal - Grundfeld

- Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1825 x 1100 mm
- Feldlast 4460 kg
- Fachlast 2230 kg
- Fachbreite 1800 mm



- 2 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 1100 kg
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Stabilität	geschlossene Kastenprofile
Regaltyp	Palettenregal	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Regalfeld	Grundfeld	Fachbreite	1800 mm
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	3300 mm	Oberfläche Traversen	pulverbeschichtet
Breite	1825 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Tiefe	1100 mm	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001
Fachlast	2230 kg	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Feldlast	4460 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot
Stellplätze Anzahl	6 Stück	Anlieferung	zerlegt
Lagerebenen Anzahl	3 Stück	Garantie	5 Jahre
Einlagerung	längs	Nutzungshinweis Feldlast	Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
Nutzung	einseitig	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Gewicht	92,8784 kg
Böden- / Ebenentyp	Traversen		

## Zubehör

220966		Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 60 x 40 mm, Tragstab 35 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221023		Längstraversen für Palettenregal, Länge 1825 mm, max. Feldlast 13600 kg, Traglast pro Paar in Kombination mit Rahmentyp 1 / Rahmentyp 2 2700 / 2750 kg, 2 Stellplätze bei Längseinlagerung, Einlagerung längs, Traversen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

223686		Palettenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1910 x 1100 mm, Fachlast 2230 kg, 2 Ebene(n) mit Traversen, 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 1000 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
691499		Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln
691863		Winkelauflage für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, mit Endanschlag, aus Stahl mit Lackierung in RAL2001 Rotorange
736815		Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 400 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
736826		Zwischenstück für Doppelregal, Länge 200 mm
767615		Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

### Dazu passt auch ...

213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
216175		Paletten-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1040 x 620 x 510 mm, Für Packstücke bis 500 kg
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß