

## Krause

### Stufen-Anlegeleiter

STABILO® Professional +S

6 profilierte Stufen, Holmlänge 1,7 m,  
aus Aluminium

Artikelnummer: 224304



## Krause Stufen-Anlegeleiter STABILO® Professional +S

### für sicheren und bequemen Stand

Stufen-Anlegeleiter

- 6 profilierte Stufen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,7 m
- Holmlänge 1,7 m
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Anlege- und Abrutschschutz
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 3,67 kg
- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung



- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Stufen-Anlegeleiter	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Länge Holm	1,7 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	2,7 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	6	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Norm	EN 131
Breite Stufen	80 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
belastbar bis	150 kg	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	einteilig	Gewicht	3,67 kg
Sicherheitsausstattung Leiter	Anlege- und Abrutschschutz		

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz