

## Frame Square Maxi Grafiet 1980lm 3000K Ra>80 Sensor Nood

Artikelcode: 605366  
 EAN: 7021986053661

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.




### Elektrisch

System wattage: 21W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 1980lm  
 Noodlumen: EM 360 lm  
 Werkzaamheid: 94 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B20>100,000  
 Min. omgevingstemperatuur: 0°C  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Plastic Opal  
 Bundelhoek: 110°  
 Fotobiologische veiligheid: RG 0



### Controle/dimmen

Type: Sensor Nood

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Grafiet  
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 310  
 Breedte (mm) W: 310  
 Hoogte (mm) H: 77  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 3.65 / 3.45

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 318 x 318 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 3 6 6 1