

1054x/2054x Schraubendrehereinsätze

- für Innenvielzahnschrauben (XZN®)
- DIN 2324
- Sonderlängen
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt




Code	Nr.	Gr.	L ₁ mm	L ₂ mm	d mm	⚖ g	
03 16 08 08	1054X	M8	80	42	22,7	86	5
03 16 12 08	2054X	M8	120	82	22,7	104	5
03 16 11 10	2054X	M10	110	72	22,7	130	5
03 16 11 12	2054X	M12	110	70	23,7	168	5

Verwendungszweck: Nr. 1054x, M8, für Gelenkwellen an VW/Audi

54TX Schraubendrehereinsätze

- für Innen TORX®-Schrauben
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt



Code	Gr.	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d mm	⚖ g	
03 10 00 20	T20	3,8	55	17	22,7	71	5
03 10 00 25	T25	4,4	55	17	22,7	71	5
03 10 00 27	T27	5	55	17	22,7	72	5
03 10 00 30	T30	5,5	55	17	22,7	72	5
03 10 00 40	T40	6,6	55	17	22,7	75	5
03 10 00 45	T45	7,8	55	17	22,7	74	5
03 10 00 50	T50	8,8	55	17	22,7	87	5
03 10 00 55	T55	11,2	58	18	23,7	110	5
03 10 00 60	T60	13,2	58	18	23,7	113	5
03 10 00 70	T70	15,5	60	20	27,5	155	1

Verwendungszweck:
Gr. T55 für die Zylinderkopfschrauben am Opel Omega V6

54TX/9 Satz Schraubendrehereinsätze

- für Innen TORX®-Schrauben
 - in Kartonverpackung
- Inhalt 9-teilig:
Nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60



Code	⚖ g
96 03 10 04	820

54TX/10 Satz Schraubendrehereinsätze

- für Innen TORX®-Schrauben
 - im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
- Inhalt 10-teilig:
Nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40 (2x); T45; T50; T55; T60



Code	⚖ g

54TX/59TX/12/1 Satz Schraubendrehereinsätze

- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
 - für Innen TORX®-Schrauben
- Inhalt 13-teilig:



9 Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben Nr. 54TX: Gr. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
3 Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben Nr. 59TX: Gr. T70; T80; T90
1 Vergrößerungsstück Nr. 514, 1/2" Innen zu 3/4" Außen (12,5 x 20)

Code	⚖ g
96 03 20 06	2710

ES 54X/54TX



- 175 x 350 x 38 mm
- 16-teilig



Code	⚖ g
96 83 81 15	1600

	Nr.	Inhalt
	54X	1/2" ⚫ M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16
	54TX	1/2" ⚫ Gr. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

TCS 54/54TX/18



- 175 x 350 x 40 mm
- 18-teilig



Code	⚖ g
96 83 87 82	1665

	Nr.	Inhalt
	54	1/2" ⚫ 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
	54TX	1/2" ⚫ Gr. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

1054TX/2054TX Schraubendrehereinsätze

- für Innen TORX®-Schrauben
- extra lang
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt



Code	Nr.	Gr.	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d mm	⚖ g	
03 13 12 30	1054TX	T30	5,5	120	82	22,7	99	5
03 13 14 40	2054TX	T40	6,6	140	102	22,7	110	5
03 13 14 45	2054TX	T45	7,8	140	102	22,7	111	5
03 13 14 50	1054TX	T50	8,8	140	102	22,7	140	5
03 13 14 55	1054TX	T55	11,2	140	102	22,7	159	5
03 13 14 60	1054TX	T60	13,2	140	100	23,7	221	5