



## HEBOCLIP für Direktmontage

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der HEBOCLIP für Direktmontage dient als universeller Träger für Schirmklammern von 1,5 bis 30 mm Klemmdurchmesser.

Er kann direkt, z.B. auf die Montageplatte, angeschraubt werden. Die passende Schirmklammer einrasten und den Kabelschirm eindrücken.

### VORTEILE

- // direkte Montage mit M4 bzw. M5 Schraube
- // Universalträger für Schirmklammern von 1,5 bis 30 mm Klemmbereich
- // kleinere Typenvielfalt durch die variable Bestückungsmöglichkeit

- // weniger Lagerteile
- // sehr kompakte Bauweise
- // Zugentlastung bei HDZ mit Kabelbinder

### TECHNISCHE DATEN

Material: Federstahl verzinkt

### ZUBEHÖR

- // Schirmklammer
- // Schirmklammer Multi
- // HEBOSET Sortimentsbox

HEBOCLIP FÜR DIREKTMONTEGE			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
HD 4	1022-021C	Loch für M4, ohne Zugentlastung	10
HD 5	1022-022C	Loch für M5, ohne Zugentlastung	10
HDZ 4	1022-001C	Loch für M4, mit Zugentlastung	10
HDZ 5	1022-002C	Loch für M5, mit Zugentlastung	10



## Schirmklammer mit offenem Langloch

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Schirmklammer mit offenem Langloch kann direkt, z.B. auf die Montageplatte, angeschraubt werden. Die SKDL wird mit dem Langloch unter die Schraube geschoben und diese dann angezogen. Zur sicheren Kontaktierung muss der Kabelschirm nur noch in die Schirmklammer eingedrückt werden.

### VORTEILE

- // direkte Montage mit M4 Schraube
- // einfaches Befestigen oder Lösen durch offenes Langloch
- // Montage auf C-Schiene mit Montageadapter als Zubehör

- // sehr kompakte Bauweise
- // kleine Typenvielfalt durch Schirmklammer Multi
- // Zugentlastung mit Kabelbinder am Kabelmantel möglich
- // weitere Größen auf Anfrage verfügbar

### TECHNISCHE DATEN

Material: Federstahl verzinkt

### ZUBEHÖR

- // Montageadapter für C-Schiene

SCHIRMKLAMMER FÜR DIREKTMONTEGE MIT LANGLOCH OHNE ZUGENTLASTUNG			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
SKDL 1,5-3	1022-501C	Schirmdurchmesser 1,5-3 mm, M4	10
SKDL 3-6	1022-502C	Schirmdurchmesser 3-6 mm, M4	10
SKDL 6-8	1022-503C	Schirmdurchmesser 6-8 mm, M4	10
SKDL 8-11	1022-504C	Schirmdurchmesser 8-11 mm, M4	10
SKDL 11-16	1022-505C	Schirmdurchmesser 11-16 mm, M4	10
SKDL 3-12	1022-511C	Schirmdurchmesser 3-12 mm, M4	10
SKDL 7-18	1022-512C	Schirmdurchmesser 7-18 mm, M4	10
SKDL 17-30	1022-516C	Schirmdurchmesser 17-30 mm, M4	10

SCHIRMKLAMMER FÜR DIREKTMONTEGE MIT LANGLOCH UND ZUGENTLASTUNG			
BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VE
SKDLZ 1,5-3	1022-521C	Schirmdurchmesser 1,5-3 mm, M4, mit Zugentlastung	10
SKDLZ 3-6	1022-522C	Schirmdurchmesser 3-6 mm, M4, mit Zugentlastung	10
SKDLZ 6-8	1022-523C	Schirmdurchmesser 6-8 mm, M4, mit Zugentlastung	10
SKDLZ 8-11	1022-524C	Schirmdurchmesser 8-11 mm, M4, mit Zugentlastung	10
SKDLZ 11-16	1022-525C	Schirmdurchmesser 11-16 mm, M4, mit Zugentlastung	10
SKDLZ 3-12	1022-531C	Schirmdurchmesser 3-12 mm, M4, mit Zugentlastung	10
SKDLZ 7-18	1022-532C	Schirmdurchmesser 7-18 mm, M4, mit Zugentlastung	10
SKDLZ 17-30	1022-536C	Schirmdurchmesser 17-30 mm, M4, mit Zugentlastung	10