

PS2-Tastatur 19" INT, mit Touchpad, Einbautastatur für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PS/2-Einbautastatur INT
Bedienelemente	
Tastatur	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung • Tastaturbelegung • Tastenbeleuchtung • Funktionstasten <ul style="list-style-type: none"> — Anzahl Funktionstasten — programmierbar • Nummernblock • Status-LED Anzeigen <ul style="list-style-type: none"> — für Nummernblock — für Shift-Tasten 	Folientastatur B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON Nein 12 Ja Ja Ja; Num, Caps und Scroll Ja Ja
Anschlussart	
<ul style="list-style-type: none"> • USB • PS/2 	Ja; mit PS/2-USB Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) Ja
Bauform/Design	
<ul style="list-style-type: none"> • standard • 19 Zoll-Tastatur 	Ja; für industrielle Anwendungen Ja
Aufbauart/Montage	
Rack-Montage	Nein; Einbautastatur 19" Rack
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	25 mA; typisch
Batterie	
batteriebetrieben	Nein; wartungsfrei
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
<ul style="list-style-type: none"> • Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich 	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20
spritzwassergeschützt	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • min. 	0 °C

• max.	40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-10 °C
• max.	50 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 10	Ja
Anschlusstechnik	
Steckertyp	PS/2
Mechanik/Material	
Material	
• Eisenblech	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; AUTOTEX (R) V150
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	1 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße	
Breite	482,6 mm
Höhe	42,5 mm
Tiefe	177,8 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	1 480 g
Gewicht (mit Verpackung)	1 665 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; Einbautastatur Rack-Montage
Sonstiges	
Handelsware	Ja; TIPRO Nr. K-647 (K-847)
Hersteller-Name	TIPRO Representative Office
Hersteller-Adresse	Vogelweg 20, 31785 Hameln, Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
Hinweis:	Geeigneter PS/2-USB Adapter (Tastatur/Maus): 1x USB 1.1 Stecker A auf 2x PS/2-Buchse, 0,20 m, schwarz; Hersteller: Renkforce; Bezug Firma Conrad Elektronik, Bestell-Nr.: 1360251 - 62
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2124-0GC13-0AX0
• Produkt 2	6AV2124-0QC13-0AX0
letzte Änderung:	29.09.2021 