



1320 DIGI-MET® Taschenmessschieber



1320 416



1320 517



1

Ausführung

- induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß
- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige: 11 mm ohne Datenausgang, 7,5 mm mit Datenausgang
- DIN 862
- Feststellschraube
- Kreuzspitzen
- 4-fach Messung bei Messbereich 150 und 200 mm
- 3-fach Messung bei Messbereich 300 mm

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB

Lieferung

- Kunststoffetui, 1320 518 = Holzetui

			Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	Best. Nr.	Listenpreis Euro
			mm	inch	mm	inch	mm	inch			
ohne Datenausgang											
▪			150	6	40	1.57	0,01	.0005	Ø 1,5 mm	1320 416	105,00
▪			150	6	40	1.57	0,01	.0005	eckig	1320 417	105,00
mit DATA VARIABLE											
▪			150	6	40	1.57	0,01	.0005	Ø 1,5 mm	1320 516	137,00
▪			150	6	40	1.57	0,01	.0005	eckig	1320 517	137,00
			200	8	50	1.97	0,01	.0005	eckig	1320 519	172,00
			300	12	65	2.34	0,01	.0005	ohne	1320 522	221,00
mit DATA VARIABLE, mit extra langen Kreuzspitzen (40 mm)											
			150	6	40	1.57	0,01	.0005	Ø 1,5 mm	1320 518	370,00

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Batterie, 3V-Lithium, CR 2032	0220 704	3,60
Kabel für USB, inkl. Software	1998 720	66,00
Kabel für RS 232	1997 501	46,20
Kabel für Digimatic	1998 501	59,00