

B6505116

RAILTEC B, 9 Module, Ausf. III

Gehäuse entspricht DIN 43880, Baugröße 1. Einfache und schnelle Rastmontage auf DIN-Schienen EN 60715 TH35. Unterteil mit Befestigungsdomen. Oberteil mit Lüftungsschlitzen. Vertikale und horizontale Führungen für zusätzliche Platinen.

Ausführung

Geschlossenes Gehäuse, z.B. für Frontsteckverbinder, D-Sub-Steckverbinder

Lieferumfang

1 Unterteil mit Rastclip, 1 Oberteil



TECHNISCHE DATEN

Material	PC (UL 94 V-0) Oberteil, PPO (UL 94 V-0) Unterteil	Breite	157 mm
Farbe	Oberteil lichtgrau RAL 7035, Unterteil schwarz, Rastclip schwarz	Höhe	86 mm
Standards	RoHS konform, DIN EN 60715 TH35, DIN VDE 0470-1, DIN 43880 Baugröße 1, REACH konform, VBG 4, IEC 529	Tiefe	59 mm
		Platinenlänge Unterteil	82,4 mm
		Platinenbreite Unterteil	151,2 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.