

RJ45 Patchkabel m. CAT 7 Rohkabel

CAT 7
600 MHZ



- konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
- Cat 7 getestet bis 600 Mhz
- Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz)
RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Belegung: TIA/EIA 568B
- Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
- Kabelaufbau: AWG 26/7



Länge	Grau	Blau	Grün	Rot	Weiß	Gelb	Schwarz	Orange
0,25 m	BS75511-0.25	BS75511-0.25B	BS75511-0.25G	BS75511-0.25R	BS75511-0.25W	BS75511-0.25Y	BS75511-0.25S	BS75511-0.25O
0,5 m	BS75511-0.5	BS75511-0.5B	BS75511-0.5G	BS75511-0.5R	BS75511-0.5W	BS75511-0.5Y	BS75511-0.5S	BS75511-0.5O
1,0 m	BS75511	BS75511-B	BS75511-G	BS75511-R	BS75511-W	BS75511-Y	BS75511-S	BS75511-O
1,5 m	BS75511-1.5	BS75511-1.5B	BS75511-1.5G	BS75511-1.5R	BS75511-1.5W	BS75511-1.5Y	BS75511-1.5S	BS75511-1.5O
2,0 m	BS75512	BS75512-B	BS75512-G	BS75512-R	BS75512-W	BS75512-Y	BS75512-S	BS75512-O
3,0 m	BS75513	BS75513-B	BS75513-G	BS75513-R	BS75513-W	BS75513-Y	BS75513-S	BS75513-O
5,0 m	BS75515	BS75515-B	BS75515-G	BS75515-R	BS75515-W	BS75515-Y	BS75515-S	BS75515-O
7,5 m	BS75517	BS75517-B	BS75517-G	BS75517-R	BS75517-W	BS75517-Y	BS75517-S	BS75517-O
10,0 m	BS75520	BS75520-B	BS75520-G	BS75520-R	BS75520-W	BS75520-Y	BS75520-S	BS75520-O
15,0 m	BS75525	BS75525-B	BS75525-G	BS75525-R	BS75525-W	BS75525-Y	BS75525-S	BS75525-O
20,0 m	BS75526	BS75526-B	BS75526-G	BS75526-R	BS75526-W	BS75526-Y	BS75526-S	BS75526-O
30,0 m	BS75530	BS75530-B	BS75530-G	BS75530-R	BS75530-W	BS75530-Y	BS75530-S	BS75530-O
50,0 m	BS75550	BS75550-B	BS75550-G	BS75550-R	BS75550-W	BS75550-Y	BS75550-S	BS75550-O

RJ45 Flachkabel m. CAT 7 Rohkabel

CAT 7
600 MHZ



- Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz)
RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz
- Stecker RJ45, vergoldete Kontakte
- Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm,
- Kabelschirmung: U/FTP



Länge	Grau	Blau	Grün	Rot	Weiß	Gelb	Schwarz
0,25 m	BS75511-SL0.25	BS75511-SL0.25B	BS75511-SL0.25G	BS75511-SL0.25R	BS75511-SL0.25W	BS75511-SL0.25Y	BS75511-SL0.25S
0,5 m	BS75511-SL0.5	BS75511-SL0.5B	BS75511-SL0.5G	BS75511-SL0.5R	BS75511-SL0.5W	BS75511-SL0.5Y	BS75511-SL0.5S
1,0 m	BS75511-SL	BS75511-SLB	BS75511-SLG	BS75511-SLR	BS75511-SLW	BS75511-SLY	BS75511-SLS
2,0 m	BS75512-SL	BS75512-SLB	BS75512-SLG	BS75512-SLR	BS75512-SLW	BS75512-SLY	BS75512-SLS
3,0 m	BS75513-SL	BS75513-SLB	BS75513-SLG	BS75513-SLR	BS75513-SLW	BS75513-SLY	BS75513-SLS
5,0 m	BS75515-SL	BS75515-SLB	BS75515-SLG	BS75515-SLR	BS75515-SLW	BS75515-SLY	BS75515-SLS
7,5 m	BS75517-SL	BS75517-SLB	BS75517-SLG	BS75517-SLR	BS75517-SLW	BS75517-SLY	BS75517-SLS
10,0 m	BS75520-SL	BS75520-SLB	BS75520-SLG	BS75520-SLR	BS75520-SLW	BS75520-SLY	BS75520-SLS
15,0 m	BS75525-SL	BS75525-SLB	BS75525-SLG	BS75525-SLR	BS75525-SLW	BS75525-SLY	BS75525-SLS