


| Art.-Nr.  | VE | PG  | EAN  |
|-----------|----|-----|--|
| 226120010 | 1  | 131 | <br>4 008224 565738 |

POWERversal 4-fach, 250V~, 16A, max.3600W, IP20, it erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, 65mm Topfabstand, anschraubbar, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup>, 1,4m, Maße (lxbxh):(352,6x71x58,3)mm, silber-schwarz



| Technische Daten                 |                    | 226120010 |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| Gehäuseform                      | rechteckig         |           |
| Werkstoff                        | Kunststoff         |           |
| Werkstoffgüte                    | Thermoplast        |           |
| Ausführung der Oberfläche        | matt               |           |
| Farbe                            | Silber             |           |
| Farbe (benutzerdefiniert)        | silber/schwarz     |           |
| Schutzart (IP)                   | IP20               |           |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 90°                |           |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen     | 4                  |           |
| FI-Schalter                      | Nein               |           |
| Netzrentstörfilter               | Nein               |           |
| Überspannungsschutz              | Nein               |           |
| Nennstrom                        | 16A                |           |
| Aderquerschnitt                  | 1,5mm <sup>2</sup> |           |
| Mit Deckel                       | Nein               |           |
| Transparent                      | Nein               |           |
| Länge der Zuleitung              | 1,4m               |           |
| Verdrehter Zentraleinsatz        | Ja                 |           |