## **Regal-Auffangwanne**

Auffangvolumen 1000 I, Höhe x Breite x Tiefe 435 x 2650 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange





Artikelnummer: 139958

## Regalwanne

## Regal-Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Auffangvolumen 1000 I
- Höhe x Breite x Tiefe 435 x 2650 x 1300 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen





Technische Details				
Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Farbe	gelborange // RAL2000	
Auffangwannentyp	Regal-Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost	
Lagerort	unter Dach	Material Gitterrost	Stahl	
Auffangvolumen	1000 I	Oberfläche Gitterrost	verzinkt	
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und	Unterbau	Einfahrtaschen	

	brennbare Stoffe		
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	unterfahrbar	ja
Höhe	435 mm	Unterfahrhöhe	100 mm
Breite	2650 mm	stapelbar	nein
Tiefe	1300 mm	fahrbar	nein
Material	Stahl	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Oberfläche	lackiert	Gewicht	226 kg

Dazu pa	sst auch	
200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH- Neutrallösung, Spiegel
221341	-	Chemikalienschutzhandschuh, aus PVC in braun, gefüttert, Größe 10, Länge 40 mm
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm