

**RAU**

**Werkbank**

**Tom**

Höhe x Breite x Tiefe 760 - 1080 x 2000 x 1000 mm, Tischplatte aus Holz mit Linoleumbelag in hellgrau marmoriert, Traglast 500 kg, Höhenverstellung über Lochraster im Gestell, Gestellausführung 4 Füße, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



**RAU.**



Artikelnummer: 222093

## RAU Werkbank Tom

### der praktische Helfer

Werkbank













- Höhe x Breite x Tiefe 760 - 1080 x 2000 x 1000 mm
- Plattenstärke 25 mm
- Tischplatte aus Holz mit Linoleumbelag in hellgrau marmoriert
- Traglast 500 kg
- Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
- Gestellausführung 4 Füße
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie






## Technische Details

|                   |             |                   |                     |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Möbeltyp          | Tisch       | Material Platte   | Holz                |
| Tischtyp          | Werkbank    | Oberfläche Platte | mit Linoleumbelag   |
| Gestellausführung | 4 Füße      | Farbe Platte      | hellgrau marmoriert |
| Höhe              | 760-1080 mm | Gestellform       | 4-Fußgestell        |

|                        |                       |                    |                      |
|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Breite                 | 2000 mm               | Material Gestell   | Stahl                |
| Tiefe                  | 1000 mm               | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet    |
| Stärke Platte          | 25 mm                 | Farbe Gestell      | lichtgrau // RAL7035 |
| Traglast               | 500 kg                | fahrbar            | nein                 |
| höhenverstellbar       | ja                    | Anlieferung        | zerlegt              |
| Höhenverstellung durch | Lochraster im Gestell | Garantie           | 5 Jahre              |
| Werkbank Ausstattung   | keine                 | Gewicht            | 63,31 kg             |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 222105 |    | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 425 x 600 mm, 1 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222106 |    | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 395 x 480 x 600 mm, 2 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222107 |    | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 540 x 480 x 600 mm, 2 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau       |
| 222108 |   | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 395 x 480 x 600 mm, 3 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222109 |  | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 540 x 480 x 600 mm, 3 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau       |
| 222110 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 545 x 480 x 600 mm, 2 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222111 |  | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 690 x 480 x 600 mm, 2 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau       |
| 222112 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 545 x 480 x 600 mm, 3 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222113 |  | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 690 x 480 x 600 mm, 3 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau       |
| 222114 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 545 x 480 x 600 mm, 4 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222116 |  | Rollcontainer für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 690 x 480 x 600 mm, 4 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau       |
| 222123 |  | Tastaturauszug für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 85 x 640 x 485 mm, Traglast 20 kg, mit ausziehbarer Mousauflage, wahlweise links oder rechts  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 222124 |  | CPU-Halter für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 150 - 230 x 500 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 222125 |  | PC-Rollladenschrank für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 620 x 360 x 650 mm, Rückwand mit Kabeldurchlass, Geräteüfter und Filtermatte, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 222131 |  | Ablageboden für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 375 x 2000 x 300 mm, Traglast 10 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, mit 3-seifigem Abrollrand                              |
| 222132 |  | 2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Werkbank, Bereifung TPE, Bauhöhe 150 mm  |
| 222133 |  | 4 Lenkrollen, für Werkbank, Bereifung TPE, Bauhöhe 150 mm  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221109 |    | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß              |
| 221140 |    | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß  |
| 221143 |   | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9   |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz  |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm  |