

Format Tresorbau Schlüsseltresor

Sicherheitsstufe: S1, Höhe x Breite x Tiefe 636 x 812 x 306 mm, 600 Haken, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 400142



Format Tresorbau Schlüsseltresor

Sicherheitsstufe S1

Format Tresorbau Schlüsseltresor

- Sicherheitsstufe: S1
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 636 x 812 x 306 mm
- 600 Haken
- Hakenleisten verstellbar, nummeriert und in verschiedenen Farben
- schwenkbares Register
- Türöffnungswinkel 90 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- Korpus einwandig, 3 mm stark
- Tür doppelwandig, 58 mm stark
- Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 2.500 €
- vorbereitet für Rückwandverankerung
- Gewicht 80 kg
- gemäß EN 14450



Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Türkonstruktion	doppelwandig
Schranktyp	Schlüsselschrank	Stärke Tür	58 mm
Höhe	636 mm	Türöffnungswinkel	90 °
Breite	812 mm	abschließbar	ja
Tiefe	306 mm	Schließsystem	Doppelbartschloss
Sicherheitsstufe	S1	Wandkonstruktion	einwandig
Verankerung	Rückwandverankerung	Stärke Korpus	3 mm
Verriegelung	3-seitig	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schließbolzen-Ø	20 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Oberfläche Korpus	lackiert
versicherbar	ja	Oberfläche Front	lackiert
Versicherungsschutz	gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 2.500 €	Zertifizierung	EN 14450
Einbruchschutz	ja	Gewicht	80 kg
Haken	600 Stück		

Zubehör

149501		Schlüsselanhänger für Schlüsselschrank, aus Kunststoff in rot
149502		Schlüsselanhänger für Schlüsselschrank, aus Kunststoff in grün
149504		Schlüsselanhänger für Schlüsselschrank, aus Kunststoff in gelb
149505		Schlüsselanhänger für Schlüsselschrank, aus Kunststoff in blau
149506		Schlüsselanhänger für Schlüsselschrank, aus Kunststoff in schwarz
149516		Schlüsselanhänger für Schlüsselschrank, aus Kunststoff in farblich sortiert
400143		Zahlenkombinationsschloss, Für Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe: A, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

139643		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau
141266		LED-Tischleuchte, 12 x LED, 10 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1800 Lux, Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 6 kWh / 1.000 h, 7-stufig dimmbar, Kopf um 300° drehbar und 180° neigbar, Armlänge 410 mm, Aufstellung mit Standfuß, Fuß Länge x Breite 190 x 130 mm, Aus Aluminium in silber

523540



Papierkorb, Inhalt 18 l, Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm, Korpus aus Polypropylen in schwarz