

META

Weitspannregal

Multipal S

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1385 x 1100 mm, Fachlast 1300 kg, 5 Ebene(n) mit Traversen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 661964



Das Lagersystem



META Weitspannregal Multipal S

Anbauregal

Weitspannregal

- zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
- Geeignet für sperrige Güter
- Anbaufeld
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 1385 x 1100 mm

- Feldlast 10100 kg
- Fachlast 1300 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 1100 mm
- 5 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

Technische Details




| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Böden- / Ebenentyp | Traversen |
| Regaltyp | Weitspannregal | Höhenverstellraster Ebene | 50 mm |
| Regalsystem | Stecksystem | Nutzung | einseitig |
| Regalfeld | Anbaufeld | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Oberfläche Traversen | pulverbeschichtet |
| Material | Stahl | Regal Ausstattung | Böden |
| Höhe | 3300 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Breite | 1385 mm | Farbe Traversen | rotorange // RAL2001 |
| Tiefe | 1100 mm | Farbe Ausführung | rotorange/verzinkt // RAL2001 |
| Fachlast | 1300 kg | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot |
| Fachbreite | 1300 mm | Montagehinweis | steckbare Holme mit Sicherungsstiften |
| Fachtiefe | 1100 mm | Anlieferung | zerlegt |
| Feldlast | 10100 kg | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Gewicht | 88,736 kg |

Zubehör





503900



Winkelauflage für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1150 kg, mit Endanschlag, aus Stahl mit Lackierung in RAL2001 Rotorange

| | | |
|--------|---|---|
| 691499 |  | Anfahrerschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln |
| 691863 |  | Winkelauflage für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, mit Endanschlag, aus Stahl mit Lackierung in RAL2001 Rotorange |
| 767615 |  | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |