


Ecostar

- **Klassische Energiesparleuchte mit grosser Ausladung**
- **Sehr gute Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch**
- **Im Leuchtenkopf integriertes elektronisches Vorschaltgerät (EVG) sorgt für flimmerfreies Licht vom Start weg und verlängert die Lebensdauer**
- **Geliefert mit Fuss und Klemme**



Technische Daten

Leistung:	11 W
Gewichteter Energieverbrauch:	11 kWh / 1000 h
Spannung:	220–240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	695 Lumen
Farbtemperatur:	6400 Kelvin (tageslichtweiss)
Max. Beleuchtungsstärke:	906 Lux (Messabstand 50 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	5000 Stunden
Ausladung:	max. 820 mm
Höhe:	max. 705 mm
Leuchtenfuss:	200 mm Länge x 140 mm Breite x 50 mm Höhe
Leuchtenkopf:	310 mm Länge x 80 mm Breite
Nettogewicht:	2.24 kg
Material:	ABS, Aluminium
Verpackung:	farbige Verkaufsverpackung

Lichtquelle: Energieeffizienzklasse: G

Artikel-Nummer: **h5010090 schwarz**
h5010099 silber

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann ausgetauscht werden.

Ersatzleuchtmittel

PL-11W, Sockel G23

styro GmbH

Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de