

MNX PC 125/100 HG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 125/100 HG
Artikelnummer: 6011309
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022110
E-Nummer:
 Finland: 3420333
 Dänemark: 8212022108
 Italien: 7351060
 Schweden: 2535533
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		130	130	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		5.1	5.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:		Grau			
Dichtungsmaterial:		TPE			
Temperatur Bereich:					Zertifikate:
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Fimko
Zubehör:					Europe EN 62208: 2003
MIV 125		Montageplatte			UL Canada
MIN 10		Tragschiene TS 15			Gost R
MIV 10		Tragschiene TS 35			
FP A 125/130		Frontplatte			
HFP 130		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

