



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6957 Fahrwerk lenkbar



Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Mit 1 Zugöse an der Deichsel. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel. Garantie: 2 Jahre.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	6000
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	640
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	534
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	115
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	400
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	220
<b>Anzahl Achsen</b>	2
<b>Anzahl Tragrollen</b>	8
<b>Radgröße (mm)</b>	85 x 90
<b>Bereifung</b>	Nylon
<b>Hinweis</b>	Deichsellänge: 1090 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	50
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	87163950
<b>GTIN</b>	4017976069579